


Garant**WN.G 060408, Soort: HU7305**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HU7305
GTIN	4045197927736
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HU7305 Soort: HU7305
Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 400 - 600 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AM
Voeding f	0,1 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	HU7305

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	400 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	WNGG 060408
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien