



**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 1,2 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	202298 1,2
GTIN	4045197866554
Artikelklasse	12X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 45 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HA met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte  $L_c$ : 3 mm

Totale lengte L: 38 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 3 mm

Schachtvorm: HA

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,1 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø $D_s$	3 mm
Aantal tanden Z	3
Snijkant-Ø $D_c$	1,2 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Snijlengte $L_c$	3 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Schacht	DIN 6535 HA met h6
Tolerantie nominale $\varnothing$	e8
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Schachtvorm	HA
Totale lengte L	38 mm
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees