

Garant
SNMG 150608, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 150608 HB7140-1 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-1

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien