


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 3,5 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	202298 3,5
GTIN	4045197866615
Artikelklasse	12X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 45 graden

Aanzetrichting: Horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte  $L_c$ : 6 mm

Totale lengte L: 54 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,13 mm

**Technische beschrijving**

Tolerantie nominale Ø	e8
Hoekfasebreedte bij 45°	0,13 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Totale lengte L	54 mm
Schachtvorm	HB
Aantal tanden Z	3
Snijlengte $L_c$	6 mm

Schacht-Ø $D_s$	6 mm
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Voeding $f_z$ voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Aanzetrichting	Horizontaal, schuin en verticaal
Snijkant-Ø $D_c$	3,5 mm
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees