


Garant
CNMM 160624, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 160624 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,8 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,8 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 180 m/min
Spaanbreker	VR
Soort	HB7140-1

Hoekradius	2,4 mm
Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMM 160624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien