


Garant
SNMG 190612, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190612 HB7140-1 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190612
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien