


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 4 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202298 4
GTIN	4045197866622
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 45 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 8 mm

Totale lengte L: 54 mm

Schacht-Ø D_s : 6 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,18 mm

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Tolerantie nominale Ø	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijkant-Ø D_c	4 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,025 mm
Schachtvorm	HB
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Schacht- $\emptyset D_s$	6 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,18 mm
Totale lengte L	54 mm
Snijlengte L_c	8 mm
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,5 \times D$ bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees