



Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2911



Bestelgegevens

Bestelnummer	079171 W2911
GTIN	7322590051303
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Krachtige slagschroefmachine.

Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor **rechts/links draaien**.

- **Krachtig dubbelhamerslagwerk.**
- **Laag gewicht en hoge prestaties.**
- **Composiet-behuizing en handgreep met lange levensduur.**
- **Drie draaimomentstanden.**
- **Ergonomische handgreep met goede isolatie.**
- **Omschakeling rechts-/linksom draaien via twee drukknoppen.**

Toepassing:

Geschikt voor zware toepassingen.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M14
Maximaal toerental	7300 min ⁻¹
Fabrikantnummer	W2911
Rechts-/linksom draaien	ja
Draaimomentbereik	150 - 400 Nm
Uitvoering	Pistool
Hoogte	178 mm
Gewicht	1,2 kg
Geluidsproductie	92 dB(A)
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	□
Lengte	160 mm
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale vibratie volgens EN	5,1 m/s ²
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Maximale luchtbehoefte	1020 l/min
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine