

Garant
CNMG 190616, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190616 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VG
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Hoekradius	1,6 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien