



## Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2915



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079171 W2915
GTIN	7322590051297
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Krachtige slagschroefmachine.

Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor **rechts/links draaien**.

- **Krchtig dubbelhamerslagwerk.**
- **Laag gewicht en hoge prestaties.**
- **Composiet-behuizing en handgreep met lange levensduur.**
- **Ergonomische handgreep met goede isolatie.**
- **Omschakeling rechts-/linksom draaien via twee drukknoppen.**

#### Toepassing:

Geschikt voor zware toepassingen.

#### Reservedeel:

**Geselecteerde onderhoudsets (service-kits):** Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Geluidsproductie	96 dB(A)
Fabrikantnummer	W2915
Draaimomentbereik	200 - 800 Nm
Hoogte	186 mm
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M16
Uitvoering	Pistool
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	□
Maximale vibratie volgens EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2 kg
Lengte	185 mm
Maximaal toerental	7700 min <sup>-1</sup>
Rechts-/linksom draaien	ja
Maximale luchtbehoefte	1080 l/min
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Schroefmachine