


**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 8 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	202298 8
GTIN	4045197866684
Artikelklasse	12X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 45 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte  $L_c$ : 12 mm

Totale lengte L: 58 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 8 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,2 mm

**Technische beschrijving**

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Snijlengte $L_c$	12 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale Ø	e8
Hoekfasebreedte bij 45°	0,2 mm

Schachtvorm	HB
Totale lengte L	58 mm
Aantal tanden Z	3
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Voeding f <sub>z</sub> voor kanten in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees