



**VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 12 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	202298 12
GTIN	4045197866707
Artikelklasse	12X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraalhoek: 45 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte  $L_c$ : 16 mm

Totale lengte L: 73 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 12 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,3 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ voor kanten in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	3
Totale lengte L	73 mm
Snijlengte $L_c$	16 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Snijkant-Ø $D_c$	12 mm
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Schachtvorm	HB
Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraelhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees

## Dienstverlening

Schachtaanslijping voor krimphouder met borgfunctie  
Schacht-Ø gereedschap 12 mm

SZ2025 12