

**Garant**
**CNMG 190616, Soort: HB7140-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMG 190616 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VG  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

### Technische beschrijving

Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	VG
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien