

Garant**CNMG 190624, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250343 HB7120-1
GTIN	4045197928030
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190624 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	2,4 mm
Spaanbreker	VG
Snedecondities	continu
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien