

Garant
CNMG 190624, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 190624 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-1
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	2,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min

Spaanbreker	VG
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190624
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien