


Garant
SNMG 190624, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190624 HB7140-1 Hoekradius: 2,4 mm
 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VG
 Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
 Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-1

Hoekradius	2,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190624
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien