


Garant**SNMM 120412, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VR
Soort	HB7120-1
Hoekradius	1,2 mm
Snijdiepte a_p	2 - 12 mm
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMM 120412

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien