

Garant**DNMG 150412, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250769 HB7120-1
GTIN	4045197928702
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	VM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

Hoekradius	1,2 mm
Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snijkmanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien