

**Garant****DNMG 150408, Soort: HB7140-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150408 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7140-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min
Spaanbreker	VG
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien