

**Garant**
**DNMG 150408, Soort: HB7140-1**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

DNMG 150408 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

### Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,

Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien