

Garant**DNMG 150404, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150404 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien