

Garant**DNMG 150404, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150404 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VS
Soort	HB7120-1

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien