

**Garant****Air Cleaning Point, Type: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	986000 M
GTIN	4045197866837
Artikelklasse	96U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele en robuuste plaatstalen behuizing met ingebouwd persluchtaangedreven afzuigstelsysteem en opvangbak. De bediening van de afzuiging vindt plaats via een pedaal aan de voorzijde. Met wielen en greep aan de achterzijde voor eenvoudig transport. Voor het gebruik is uitsluitend een werkplaats-persluchtaansluiting nodig.

**Toepassing:**

Voor een eenvoudige en efficiënte reiniging van werkstukken en gereedschap met behulp van perslucht. Stof, spanen, olie en vloeistoffen worden afgezogen en opgevangen in de opvangbak.

**Levering:**

Inclusief GARANT persluchtpistool nr. 080123 gr. AIR, slang en Easyfix persluchtpistoolhouder nr. 955750 gr. 1, Easyfix kunststof box nr. 955790 gr. 74.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016.

**Opmerking:**

Een vervangende filtermat vindt u onder nummer 986001 op [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) Voor vervanging zijn 2 vervangende filtermatten nr. 986001 maat 1 benodigd.

**Technische beschrijving**

Hoogte	1300 mm
Persluchtaansluiting	DN 7,2
Breedte	1050 mm
Type	M
Opvangvolume	40 l
Diepte	450 mm
Werkhoogte	870 mm
Gewicht	90 kg
Producttype	Reinigingsstation

---

## Accessoires

Reservefiltermat voor Air Cleaning Point Type 1	986001 1
---	----------