

HOLEX
HOLEX Pro doorslijpschijf '2 in 1', Schijf-Ø: 125mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	563500 125
GTIN	4045197443038
Artikelklasse	52M

Omschrijving
Uitvoering:

Goed verspanend en stabiel.

Universele doorslijpschijf voor staal en RVS.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid v_c .

Specificatie:

A30Q-BF.

Opmerking:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	gebogen
Vorm	42
Maximaal toerental	12200 min ⁻¹
Schijfbreedte	2 mm

Boring-Ø	22,23 mm
Specificatie	A30Q-BF
Schijf-Ø	125 mm
Voor materiaaldiktes	6 - 10 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		