


**HOLEX****Ronde trekpons, zonder kogeldruklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 54mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834000 54
GTIN	2050000996597
Artikelklasse	86C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

**Zonder** kogeldruklager.

**Toepassing:**

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

**Bediening:**

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

**Opmerking:**

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

## Technische beschrijving

Voor materiaaldikte (plaat St 37)	3 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	2 mm
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg42
Voor te boren gat-Ø	21 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	54 mm
Drukbout	M 20×1,5 ×80
Sleutelwijdte van drukbout	30 mm
Producttype	Ponggereedschap

## Accessoires

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schoefdraad-Ø / Lengte 20/80 mm	834060 20/80
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schoefdraad-Ø / Lengte 20/80 mm	834040 20/80