


**HOLEX****Ronde trekpons, zonder kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 32,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834000 32,5
GTIN	2050000996511
Artikelklasse	86C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

**Zonder** kogeldrukklager.

**Toepassing:**

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

**Bediening:**

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

**Opmerking:**

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

## Technische beschrijving

Drukbout	M16×1,5×55
Voor te boren gat-Ø	17 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,75 mm
Sleutelwijdte van drukbout	24 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	32,5 mm
Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423	M32×1,5
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	2,5 mm
Producttype	Ponggereedschap

## Accessoires

Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/55 mm	834040 16/55
Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/55 mm	834060 16/55