

**Ronde trekpons, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 20,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834100 20,5
GTIN	2050001002549
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Met kogeldrukklager = voor lichtere bediening met schroefsleutel. Door reductie van de wrijving tussen pons en schroef is een geringere krachtsinspanning vereist.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Voor materiaaldikte (plaat St 37)	1,75 mm
Drukbout	M10×1×45
Stempel-Ø (gat-Ø)	20,5 mm
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg13
Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423	M20×1,5
Voor te boren gat-Ø	11 mm
Sleutelwijdte van druktout	17 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,25 mm
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Ronde trekpons, zonder kogeldruklager Stempel-Ø (gat-Ø) 20,5 mm	834000 20,5
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 10/45 mm	834040 10/45
Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 10/55 mm	834060 10/55