

Garant**Stiftrees, HM, Type: J1613****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 J1613
GTIN	4045197521910
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Conusvorm voor **verzinken** en **afschuinen**.

Speciale vorm verzink (KSK). Hoek 90°.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Gereduceerd toerental voor stiftreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min^{#1}

Technische beschrijving

Vorm	J1613
Totale lengte	53 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Hoek	90 graden
Kop-Ø	16 mm
Vertanding afkorting	Z3

Vormbeschrijving	verzinkboren
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	13 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees