

**Platformwagen, Type: 2501****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919800 2501
GTIN	4017976025018
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Norm	EN 1757-3
Wiel-Ø	200 mm
Breedte	1125 mm
Belastbaarheid	600 kg
Materiaal wiel	TPE
Laadvlakbreedte	1000 mm

Laadvlakhoogte	270 mm
Hoogte	990 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Type	2501
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Gewicht	27 kg
Diepte	609 mm
Laadvlakdiepte	600 mm
Producttype	Platformwagen