

Garant**Stiftrees, HM, Type: MN1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Gecombineerde** vorm conisch en hoek voor het afbramen en afschuinen van **binnen- en buitenliggende randen**. Speciale verandingsgeometrie voor **optimale geleiding ook op scherpe randen**.

Speciale vorm afbraam (MN), binnen/buiten.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Gereduceerd toerental voor stiftreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min^{#1}

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vormbeschrijving	afbraam
Vertanding afkorting	Z3
Kop-Ø	12 mm
Totale lengte	70 mm
Vorm	MN1225
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	25 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees