


Garant
VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	201307 7
GTIN	4045197930132
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 2

Spiraalhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HE met h6

Aantal tanden Z: 2

Snijlengte L_c : 16 mm

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop: 27 mm

Vrijloop-Ø D_1 : 6,8 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s : 8 mm

Technische beschrijving

Spiraalhoek	30 graden
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Tolerantie nominale Ø	e8
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	27 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm

Vrijloop- $\varnothing D_1$	6,8 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Schachtvorm	HB
Aantal tanden Z	2
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijlengte L_c	16 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	7 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,04 mm
Totale lengte L	63 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1×D
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees