

**Garant****Diepgatboor HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 7,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116063 7,8
GTIN	4045197871350
Artikelklasse	11B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aanzienlijk **versterkte kern** zonder kernstijging.

Precies geslepen punt.

Met **speciaal gevormde groeven**. Gunstig bij diepe boringen tot 10×D en materialen met kritieke spaanvorming.

Met **TiAlN-coating** voor lange standtijden.

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Opmerking:**

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	165 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	7,8 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Aantal snijkanten Z	2
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	97,3 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/omw,
Norm	DIN 340
Spaangroeflengte L <sub>c</sub>	109 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	7,8 mm

Tophoek	130 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E
Type	FS
Spiraalhoek	38 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	Beperkt geschikt	87 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	Beperkt geschikt	56 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	50 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	31 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	23 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	Beperkt geschikt	6 m/min	S
GG(G)	geschikt	31 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		