

Garant**VHM-frees, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	202268 6,5
GTIN	4045197930743
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Verbeterde coating voor universele toepassing in staal en gietijzer.

Opmerking:**Opvolger van nr. 202080.**

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 16 mmAfkoppellengte L_1 incl. vrijloop: 27 mmVrijloop-Ø D_1 : 6,3 mm

Totale lengte L: 63 mm

Schacht-Ø D_s : 8 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	27 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasebreedte bij 45°	0,1 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht-Ø D_s	8 mm

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Vrijloop- \varnothing D_1	6,3 mm
Snijlengte L_c	16 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Totale lengte L	63 mm
Snijkant- \varnothing D_c	6,5 mm
Voeding f_z voor kanten in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Aantal tanden Z	3
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	AlCrN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3xD bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1xD
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees