



## Lamellenslijpschijf SLTT (CER), vlak-schuin voor RVS, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 60



### Bestelgegevens

Bestelnummer	565422 60
GTIN	4027497388844
Artikelklasse	53L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm** en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.

Robuuste drager van plaatstaal. Stil en trillingsarm.

Zeer hoge slijpcapaciteit, **keramische korrel** met zelfscherpend effect. Geen verglazen of oververhitten. Ook zeer geschikt voor kantslijpen.

#### Toepassing:

voor een **zeer grote afneemcapaciteit** en lange standtijd.

#### Opmerking:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.

### Technische beschrijving

Vormbeschrijving	vlak-schuin
Boring-Ø	22,23 mm

Korrelgrootte	60
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Drager	Schotel van staalplaat
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
droog	geschikt		