

Garant**Stiftfrees Z9 – zeer grof (NFe/Alu), HM, Type: L1230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	543709 L1230
GTIN	4045197522405
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Extra stabiele schacht met \varnothing 8 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm conisch, ronde top** (KEL).

Toepassing:

Voor freeswerkzaamheden met zeer hoge belasting.

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	L1230
Totale lengte	70 mm
Kop- \varnothing	12 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Vertanding afkorting	Z9
Vormbeschrijving	Conisch ronde top
Schacht- \varnothing	8 mm
Koplengte	30 mm

Serie	#Vertanding Z9
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebbruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		