

Garant**Stiftfrees Z7 – middel, kruisvertand, HM, Type: F1225****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 543200 F1225 |
| GTIN | 4045197522337 |
| Artikelklasse | 51D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Extra stabiele schacht met \varnothing 8 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm boogvormig, ronde top** (RBF).

Toepassing:

Voor freeswerkzaamheden met zeer hoge belasting.

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|--------------|
| Vertandingstype | kruisvertand |
| Vertanding afkorting | Z7 |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel |
| Vorm | Ronde top |
| Kop- \varnothing | 12 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Vormbeschrijving | Ronde top |
| Schacht- \varnothing | 8 mm |

| | |
|---------------|----------------|
| Koplengte | 25 mm |
| Serie | #Vertanding Z7 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Stiftrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |