

3M Roloc™**Snelwisselsysteem-assortiment, Ø 50,8 mm, Type: PREMIUM****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554080 PREMIUM
GTIN	4046719797349
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

met het **Roloc™ snelwisselsysteem** kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

3M Roloc™ snelwisselsysteem-assortiment voor schuurprocessen in meerdere stappen, met **optimaal afgestemde bewerkingsstappen**. Hoogrendementsset voor geoptimaliseerde schuurprestaties en oppervlakteresultaten. **984F-Cubitron II schuurschijven** voor zeer grote afname. **GB-DR vliesschijven** voor vermindering van schuurkrassen, **XL-DR compacte schuurschijven** (6 A med, 2 S fine) voor een gelijkmatige, glanzende finish. **XT-DR grofreinigingsschijven** en **RD-ZB Bristle-borstels** voor veeleisende reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Levering:

aantal delen: 55-delig

Vorbewerking: 25×554005_60 (984F)

Tussenbewerking: 15×554062_80 (GB-DR)

Finishing: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)

Reinigen: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)

Steunschijf (schacht-Ø 6 mm) Adapter (M14): 1×554089_50 (hard) 1×554081

Technische beschrijving

Aantal delen	55
Schijf-Ø	50,8 mm
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
geschikt voor snelwisselsysteem	Roloc™
Producttype	Schuurschijf