

HOLEX**Pons met splijstempel, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 32,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834160 32,5
GTIN	2050000995620
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Met kogeldrukklager en splijstempel waarmee het stansafval in 3 delen wordt gesneden. Het afvalmateriaal valt hierdoor moeiteloos uit de matrijs.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Stempel-Ø (gat-Ø)	32,5 mm
Sleutelwijdte van drukkbout	24 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,75 mm
Drukbout	M16×1,5×55
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	2,5 mm
Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423	M32×1,5
Voor te boren gat-Ø	17 mm
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/55 mm	834060 16/55
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/55 mm	834040 16/55