

**Platformwagen, Type: KW11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919810 KW11
GTIN	4017976011547
Artikelklasse	96F

**Omschrijving****Uitvoering:**

frame van stalen buis, met neerklapbare beugel, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling).  
Plateau van houtvezelplaat. TPE-banden, naven met groefkogellagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Gewicht	24 kg
Hoogte ingeklapt	315 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte ingeklapt	995 mm

Laadvlakhoogte	230 mm
Wiel-Ø	160 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Diepte ingeklapt	620 mm
Type	KW11
Laadvlakbreedte	900 mm
Materiaal wiel	TPE
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	600 mm
Producttype	Inklapbare wagen