

**HOLEX****Pons met splijstempel, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 40,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834160 40,5
GTIN	2050000995644
Artikelklasse	86C

**Omschrijving****Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

**Met kogeldrukklager en splijstempel** waarmee het stansafval in 3 delen wordt gesneden. Het afvalmateriaal valt hierdoor moeiteloos uit de matrijs.

**Toepassing:**

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

**Bediening:**

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

**Materiaal:**

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

**Opmerking:**

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

## Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423	M40×1,5
Voor te boren gat-Ø	17 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	40,5 mm
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	2,5 mm
Drukbout	M16×1,5×70
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,75 mm
Sleutelwijdte van drukbout	24 mm
Producttype	Ponggereedschap

---

## Accessoires

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/70 mm	834060 16/70
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 16/70 mm	834040 16/70