

**Lamellenslijpcilinder (A), Korrel 60, Kop-Ø×kopbreedte: 60X40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.

**Potvormige plaatsing van de lamellen** rondom de as van het gereedschap met naar achteren geplaatste kern. Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Bijzonder geschikt voor kops slijpen en omtrekslijpen.

**Technische beschrijving**

Kopbreedte	40 mm
Maximaal toerental	12000 min <sup>-1</sup>
Aanbevolen toerental	8000 min <sup>-1</sup>
Korrelgrootte	60
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	60 mm

Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Productnaamattribuut	Korrel 60
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		