

**Platformwagen, Type: 3101****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919808 3101
GTIN	4017976031019
Artikelklasse	96F

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame van stalen buis, met neerklapbare beugel, 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling).
Plateau uit plaatstaal geperst, met opgelijmde antisliplaag. Rubberbanden.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Wiel-Ø	125 mm
Diepte ingeklapt	630 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte ingeklapt	920 mm

Gewicht	18,5 kg
Type	3101
Maximale belastbaarheid	250 kg
Hoogte ingeklapt	275 mm
Laadvlakhoogte	185 mm
Laadvlakbreedte	910 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
Norm	EN 1757-3
Laadvlakdiepte	610 mm
Producttype	Inklapbare wagen