

**Krachtspanklem slank, BT 40, Ø D1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302879 16
GTIN	4045197871800
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spankracht tot 150 Nm bij Ø 12, tot 300 Nm bij Ø 16 en tot 400 Nm bij Ø 20.

Spankracht tot 150 Nm bij Ø 12, tot 300 Nm bij Ø 16 en tot 350 Nm bij Ø 20.

Voordeel:

Geringe storende contour door slanke constructie.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Spantangen nr. 309581 – 309582, aantreksleutel nr. 309747.

Haaksleutel nr. 628400.

Aantrekbouten nr. 308760 – 308795.

Verspaningsstrategie: HPC

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Spantangbuiten-Ø D: 38 mm

Geschikte aantreksleutel nr. 309747: S16

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	70 mm
Spantangbuiten-Ø D	38 mm
Span-Ø D ₁	16 mm

Geschikte aantreksleutel nr. 309747	S16
Opname	BT 40
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantreksleutel voor krachtspanhouder Type S16	309747 S16
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40