

Garant**CC.T 060202, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202

Aantal wisselingen/snikanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien