


Garant**CC.T 09T302, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 09T302 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	HB7035-1
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	sterk onderbroken

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien