

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 30/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	30 mm
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	44 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α _{max}	10,34 mm
Ramplinghoek α _{max}	4,42 graden
Totale lengte L _{totaal}	100 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP