

Garant**CC.T 09T304, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB7035-1
GTIN	4045197873736
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Spaanbreker	SM
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-1

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien