


Garant**CNMG 09T304, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T304 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SS
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Soort	HB7035-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Snedeccondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien