

Garant**CNMG 09T308, Soort: HB7035-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250152 HB7035-1
GTIN	4045197873835
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T308 HB7035-1 Soort: HB7035-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Spaanbreker	SM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	sterk onderbroken

Soort	HB7035-1
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien