

Garant
CNMG 120404, Soort: HB7035-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120404 HB7035-1 Soort: HB7035-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 8 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 320 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7035-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 320 m/min
Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien